

## ■ CPU-C



Elektroniczne wykrywacze przeznaczone do diagnozowania nieszczelności czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych urządzeniach chłodniczych. Pozwalają precyzyjnie określić miejsce i wielkość nieszczelności, a elastyczna końcówka, pozwala badać miejsca trudno dostępne. Charakteryzują się dużą czułością i stabilnością pomiaru. Wbudowana pompka mechaniczna zapewnia skuteczny przepływ powietrza przez końcówkę pomiarową, co skraca czas pomiaru i poprawia czułość przyrządów. Detekcja:

- chlorowcowęgłowodory CFC: np. R12, R11, R500, R503
- chlorofluorowęgłowodory HCFC: np. R22, R123, R124, R502
- fluoropochodne węglowodorów HFC np. R134a, R404a, R125
- mieszanki takie, jak AZ-50, HP62, MP39 itd...
- tlenek etylu w szpitalnym wyposażeniu do sterylizacji
- SF-6 w wyłącznikach obwodów wysokiego napięcia
- większość gazów zawierających chlor, fluor i brom (gazy halogenowe)
- środki czyszczące używane do czyszczenia na sucho, jak np. perchloroetylen.

## ■ HLD-200



- Wykrywanie wszystkich czynników chłodniczych i mieszanin
- Wysoka czułość 3gr/rok
- 7 poziomów czułości, sygnalizacja akustyczna i na skali LED

## ■ Dane techniczne

| Model:                                  | CPU-C                        | HLD-200                      |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Czułość:                                | 3gr/rok                      | 3gr/rok                      |
| Regulacja czułości:                     | 7- poziomowa                 | 7- poziomowa                 |
| Poziom detekcji na skali LED:           | 6                            | 7                            |
| Żywotność końcówki pomiarowej/ baterii: | 20 / 30h                     | 50 / 30h                     |
| Sonda pomiarowa:                        | elastyczna o długości 35,5cm | elastyczna o długości 30,5cm |
| Funkcje:                                |                              |                              |
| - wbudowana pompka                      | •                            | •                            |
| - sygnalizacja akustyczna               | •                            | •                            |
| - wyciszenie dźwięku                    | •                            | •                            |
| - wskaźnik baterii                      | •                            | •                            |
| Zasilanie z baterii:                    | 2 x R14 alkaliczne           | 2 x AAA 1,5V                 |